# ALECSIA THE PROPERTY OF THE PR





※AL-Easy®は日本ジッパーチュービング㈱の登録商標です。





## アルミフレーム用配線結束保護チューブ ※AL-Easy®

生産現場等の設備ユニットや架台・クリーンブースなどで使用されているアルミフレームに簡単に装着できる配線保護チューブです。

アルミフレーム周りに乱雑している配線・ケーブルをスッキリまとめることができ配線保護と見た目の良さが両立できます。

- ※難燃性:UL224 VW-1相当(非登録) RoHS指令 10物質適合品
- ※AL-Easy®は日本ジッパーチュービング㈱の登録商標です。



## 取り付け方法

TEP 1



## 溝とチューブの突起部分を合わせる

アルミフレームの溝とチューブの嵌め込み部の 寸法を確認して溝とチューブの突起部分を 合わせてください。

STEP 2



## 上から押さえる

チューブの窪みが無くなるまで、上からしっかり と押さえてください。

STEP 3



## 装着完了

窪みが無くなれば装着完了!



写真のようにしっかりと溝に嵌め込んでください。

## POINT 1 かんたん結束!!

特殊工具を必要とせず簡単に指先で摘まんで チューブを嵌合できます。





## POINT 2

## かんたん配線保護!! 見た目もスッキリ

剥き出しになっている配線を完全に束ねて保護 できるので安全です。

また、お好みの長さにハサミなどでカットでき、 穴あけ加工もできます。



# POINT 3

## かんたん取り外し!!

アルミフレームに装着したチューブはしっかりと 溝に固定されるので垂直方向には簡単に外れる ことはありません。取り外す際にはチューブの端 を引っ張っていただくと簡単に取り外しが可能 なので、繰り返しの使用が可能です。



## POINT 4

簡単嵌合・簡単結束・簡単取り外しの為アルミフレームへの配線取り付け作業が簡単!! 作業時間短縮!! 作業時間の短縮につながります!

# Before 面倒だった配線の組み替えが… CUT! カットして付け直す必要があり、 作業が長時間に及ぶことも…。






## 取り付けサイズ確認方法

WELG(8-2)025の場合 溝の幅 \_\_\_\_\_ ↑ ↑

板の厚み

結束チューブの内径25(Φ)

※図の溝幅と板厚が適合していれば各社のアルミフレームに取り付け可能です。



## AL-Easy® サイズラインアップ

	品番	溝幅	板厚	チューブ内径 φ	定尺
	WELG(6-2)013	6.0~6.5mm	- 2.0~2.5mm	13	15m
NEW	WELG (6-2) 020			20	
	WELG (6-2) 025			25	
NEW	WELG(8-2)015	8.0~8.5mm		15	
NEW	WELG(8-2)020			20	
	<b>WELG(8-2)025</b>			25	
	WELG(8-4)025	8.0~8.5mm	4.0~4.5mm	25	
NEW	WELG(10-6)015	10.0~10.5mm	5.5~6.0mm	15	
NEW	WELG(10-6)020			20	
	WELG(10-6)030			30	

<sup>※</sup>旧品番 WELG(8-2)023 は WELG(8-2)025 にチューブ内径を変更しました。

## 材質•仕様等

品番	WELG	WELY	WELA	WELW	WELB		
表面色	グレー	イエロー	ブルー	ホワイト	ブラック		
衣囲亡			※受注生産		※開発中		
画像							
材質	半硬質塩化ビニル						
適用使用温度	-15°C∼ 60°C						
備考	難燃性:UL224 VW-1相当(非登録) RoHS指令 10物質適合品						

## お問い合わせはこちら

## 日本ジッパーチュービング株式会社

## 東部営業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 銀座昭和通りビル

TEL:03-3544-0096(代) FAX:03-3542-5867

### 西部営業部

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-13 阪神産経桜橋ビル

TEL:06-6457-3135(代) FAX:06-6341-6055

#### 香港事務所

香港九龍長沙灣道782號 香港中心27樓08-09室

TEL:+852-3113-0800 FAX:+852-3113-0803

■ 当カタログの製品は改良の為予告なく仕様を変更する場合があります。